



# Dağıtıcı NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4

Ürün numarası: 8005311

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104
Tasarım yapısı	Kablosuz Y dağıtıcı
Dağıtıcı tipi	2 - 1
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Bağlantı şekli	M2 vida için delikli Aksesuarlı
Ürün ağırlığı	20 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	2x soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	3
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	3 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Koruma sınıfı	IP65 IP68 IP69K
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Ortam sıcaklığı hakkında açıklama	-10 - 40 °C delikle monte edildiğinde
Depolama sıcaklığı	-25 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun Halogen-free Fosforik asit ester içermez
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	PC
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, rakor somunu	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Altın kaplı bakır alaşım
Malzeme, dişli burç	Nikel kaplı pirinç