

# Hava yastığı plakası ATBT-...-

Ürün numarası: 8021855

FESTO



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyükklük	100
Yatak uzunluğu	100 ... 1.500 mm
Montaj konumu	Yatay
Bağlantı şekli	Kanal somunlarıyla
Pnömatik bağlantı	G1/4
Çalışma basıncı	$\leq 2$ bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:1]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Çevre sıcaklığı	10 ... 50 °C
Kullanım havası sıcaklığı	10 ... 50 °C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	3,6 kg/m
Shore sertliği	D 80 +/-5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Çalışma sırasında maks. yüzey yükü	400 kg/m <sup>2</sup>
Uçuş yüksekliğinin tekrarlama hassasiyeti	$\pm 10$ $\mu$ m
Düzlemsellik, ayarlanmış	60 $\mu$ m
Düzlemsellik, montajlı	110 $\mu$ m