


Solenoid bobin

VACN-H1-A1-1

Ürün numarası: 8022877

FESTO

14 mm armatür borusu için, bağlantı şeması şekil A, EN 175 301'e göre,
24 V DC.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	12 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Güç faktörü cos {phi}	0,7
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 11,9 W
Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları	+/- 10 %
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Ortam sıcaklığı sınırlaması	-20 - 60 °C (sınırlı konum çevrimi ile)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Rakor için max. sıkma torku	2 Nm
Ürün ağırlığı	150 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre Erkek soket DIN EN 175301-803 e göre Kübik tasarım
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	Bakır Çelik Termoplastik
Malzeme, bobin	Bakır