


Giriş/çıkış modülü

CDPX-EA-V2

Ürün numarası: 8023321

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Derinlik	34 mm
Yükseklik	89 mm
Uzunluk	41 mm
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	80 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Dijital girişler, sayı	8
Dijital girişler, giriş sinyali gecikmesi	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Dijital girişler, giriş gerilimi/akımı	24 V DC
Dijital girişler, True için nominal değer	12 - 30 VDC
Dijital girişler, False için nominal değer	0 V
Dijital girişler, elektriksel izolasyon	evet
Dijital çıkışlar, sayı	7
Dijital çıkışlar, kontak	1 röle
Dijital çıkışlar, çıkış gerilimi	12 - 30 V DC
Dijital çıkışlar, çıkış akımı	0,5 A
Dijital çıkışlar, elektriksel izolasyon	evet
Dijital çıkışlar, kısa devre korumalı	evet
Dijital çıkışlar, aşırı yük korumalı	evet