


Akış kontrolü

VFFG-T-M5-12

Ürün numarası: 8025714

FESTO

Bu tip vakum için uygundur



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Bağlantı şekli	dişli
Kısma yönündeki standart nominal debi	45,4 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Nominal genişlik	1,2 mm
b değeri	0,5
C değeri	0,16 l/sbar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	0,5 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, içi boş vida	PA