


# P bağlantı çubuğu VABM-B10-25-G12-7-P53

Ürün numarası: 8026224

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	27,5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	7
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	668 g
Bağlantı şekli	Montaj braketli
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı