

Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-25S-N38-9

Ürün numarası: 8026277

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	9
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	1425 Gram
Montaj türü	geçiş delięi ile
Pnömatik baęlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 3	3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 5	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım