

Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-25E-G12-4-P3

Ürün numarası: 8026281

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	4
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	1194 Gram
Montaj türü	geçiş delięi ile
Kontrol havası baęlantısı 12	G1/8
Pnömatik baęlantı 1	G1/2
Pnömatik baęlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım