


# Besleme pleyti

## VABF-B10-25-P1A4-G14

Ürün numarası: 8026318

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Sıkma torku	3 Nm
Ürün ağırlığı	110 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, besleme pleyti	Alüminyum pres döküm