

P-Bağlantı Manifoldu VABM-B10-30-G34-7-P53

Ürün numarası: 8026343

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	7
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1610 Gram
Montaj türü	montaj braketi ile
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım