

# P-Baęlantı Manifoldu VABM-B10-30-N34-9-P53

Ürün numarası: 8026354

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	9
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	1927 Gram
Montaj türü	montaj braketi ile
Pnömatik baęlantı 1	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım