


P-Bağlantı Manifoldu VABM-B10-30-G34-2-P53-E

Ürün numarası: 8026356

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü | 32 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 2 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 852 Gram |
| Montaj türü | montaj braketi ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |