


Manifold blok VABM-B10-30E-N34-9

Ürün numarası: 8026375

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	32 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	9
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	5.156 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pilot hava bağlantısı 12	1/8 NPT
Pilot hava bağlantısı 14	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 3	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 5	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı