

Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-30S-G12-5

Ürün numarası: 8026380

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü | 32 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 5 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün aęırlığı | 1522 Gram |
| Montaj türü | geçiş delięi ile |
| Pnömatik baęlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik baęlantı 3 | G1/2 |
| Pnömatik baęlantı 5 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |