


Manifold blok VABM-B10-30S-N12-3

Ürün numarası: 8026387

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	32 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1.013 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 5	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı