


Manifold blok VABM-B10-30S-G12-6-P3

Ürün numarası: 8026417

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	32 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	6
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1.533 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı