


Doğrusal gantry EXCT-100- -

Ürün numarası: 8026577

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyükölçü	100
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Lineer handling sistemi
Çalışma basıncı	-0,95 ... 8 bar
Max. ivmelenme	30 m/s ²
Max. Hız	4 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,1 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Ses basıncı seviyesi	77 dB(A)
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	10 ... 40 °C
Z yönünde maks. proses kuvveti	500 N
Maksimum dinamik tepkide nominal yük	10 kg
Bağlantı şekli	Montaj kiti ile Kanal somunlarıyla
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun