


Solenoid bobin

VACN-N-A1-3A

Ürün numarası: 8029135

FESTO

FN çekirdek sistemi için, bağlantı şeması şekil A, EN 175 301'e göre,
230 V AC/50-60 Hz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	F
Sırlanmış kablo yalıtım sınıfı	F
Karakteristik bobin değerleri	230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 6.2 VA, tutma gücü 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 4.9 VA, tutma gücü 2.9 VA
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
Kirlilik sınıfı	3
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Sertifika yayınlayan bölüm	DNV TAA000011J
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	95 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre DIN EN 175301-803 e göre
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Plastik Çelik
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç
Malzeme, bobin	Bakır