


Selenoid bobin

VACN-N-A1-1-EX2-N

Ürün numarası: 8029136

FESTO

FN çekirdek sistemi için, bağlantı şeması şekil A, EN 175 301'e göre, 24 V DC, kıvılcım çıkarmaz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	F
Sırlanmış kablo yalıtım sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 2.1 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Sertifika yayınlayan bölüm	DNV TAA000011J
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
ATEX kategorisi Toz	II 3D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	95 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre DIN EN 175301-803 e göre
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Plastik Çelik
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç
Malzeme, bobin	Bakır