


Bobin VACN-N-A1-3A-EX2-N

Ürün numarası: 8029138

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Yalıtım maddesi sınıfı | F |
| Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı | H |
| Bobin karakteristik değerleri | 230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 6,9 VA, tutma gücü 4,1 VA 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5,4 VA, tutma gücü 3,3 VA |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- 10% |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK EX düzenlemelerine göre |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL DC (GB) EPL Gc (GB) |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 2 (ATEX) Bölge 2 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Bölge 22 (UKEX) |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | DNV TAA000011J |
| ATEX kategorisi, gaz | II 3G |
| ATEX kategorisi, toz | II 3D |
| Ex ateşleme koruma sınıfı | Ex nA IIC T5/T4 X Gc |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz | Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc |
| Ex ortam sıcaklığı | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Koruma türü | IP65 |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 95 Gram |
| Elektrik bağlantısı | A formu DIN EN 175301-803'e göre |
| Montaj türü | tırtıklı somunlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |

| Özellik | Değer |
|--------------------------|------------------|
| Gövde malzemesi | Plastik Çelik |
| Fiş kontakları malzemesi | Pirinç |
| Sargı malzemesi | Bakır |