


Solenoid bobin

VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

Ürün numarası: 8029140

FESTO

FN çekirdek sistemi için, izolasyon borusu bağlantılı kablo, 230 V AC/50-60 Hz, kalıplanmış muhafaza.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Sırlanmış kablo yalıtım sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 11.5 VA, tutma gücü 8.0 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
AB dışında patlama koruma sertifikası	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Sertifika yayımlayan bölüm	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	AEx m II T4 Ex m II T4
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	207 g
Elektriksel bağlantı	Kablo
Kablo uzunluğu	0,61 m
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Plastik Çelik
Malzeme, bobin	Bakır