


Selenoid bobin

VACN-N-K1-1-EX4-M

Ürün numarası: 8029143

FESTO

FN çekirdek sistemi için, kablo 3 m, 24 V DC, kalıplanmış muhafaza.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	F
Sırlanmış kablo yalıtım sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 2,6 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Sertifika yayınlayan bölüm	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex mb IIC T6 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	353 g
Elektriksel bağlantı	Kablo
Kablo çapı	7 mm
Kablo uzunluğu	3 m
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Plastik Çelik
Malzeme, bobin	Bakır