

# Solenoid bobin


## VACN-N-A1-1

Ürün numarası: 8029144

★ Temel ürün gamı

FN çekirdek sistemi için, bağlantı şeması şekil A, EN 175 301'e göre, 24 V DC.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	F
Sırlanmış kablo yalıtım sınıfı	F
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 0.7 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Sertifika yayınlayan bölüm	DNV TAA000011J
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	95 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre DIN EN 175301-803 e göre
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Plastik Çelik
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç
Malzeme, bobin	Bakır