


Solenoid bobin

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Ürün numarası: 8029146

FESTO

FN çekirdek sistemi için, izolasyon borusu bağlantılı kablo, 24 V DC, kalıplanmış muhafaza.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Anahtarlama zamanı | 100 % |
| İzolasyon sınıfı | H |
| Sırlanmış kablo yalıtım sınıfı | H |
| Karakteristik bobin değerleri | 24 V DC: 4.6 W |
| Müsaade edilir gerilim salınımı | +/- 10 % |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| AB dışında patlama koruma sertifikası | Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US) |
| Sertifika yayımlayan bölüm | CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936 |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz | AEx m II T4 Ex m II T4 |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 207 g |
| Elektriksel bağlantı | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 0,61 m |
| Bağlantı şekli | Tırtırlı somunlu |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Plastik Çelik |
| Malzeme, bobin | Bakır |