

# L-Dirsek Baęlantı Elemanı NPFC-L-2G18-F

Ürün numarası: 8030209

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Dişli vidalı baęlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...50 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ürün aęırlığı	22.5 Gram
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu