


L baęlantı elemanı NPFC-L-R18-G18-MF

Ürün numarası: 8030216

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Malzeme, dişli rakor	Nikel kaplı pirinç
Tank büyüklüęü	10
Çalışma basıncı	-0,95 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Ürün aęırlığı	19,8 g
Pnömatik baęlantı 1	R1/8
Pnömatik baęlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun