

# L-Dirsek Baęlantı Elemanı NPFC-L-2R34-M

Ürün numarası: 8030227

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Dişli vidalı baęlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...50 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	102.6 Gram
Pnömatik baęlantı 1	R3/4
Pnömatik baęlantı 2	R3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu