


# T tipi rakor

## NPFC-T-2G12-R12-FMF

Ürün numarası: 8030249

FESTO



### Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Malzeme, dişli rakor                    | Nikel kaplı pirinç                            |
| Tank büyüklüğü                          | 10  |
| Çalışma basıncı                         | -0,95 ... 50 bar                              |
| Kullanım havası                         | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [---:--] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma                            |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Çevre sıcaklığı                         | -20 ... 150 °C                                |
| Ürün ağırlığı                           | 114,2 g                                       |
| Pnömatik bağlantı 1                     | G1/2  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | R1/2  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                                  |