

ift nipel NPFC-D-G38-G12-M

rn numarası: 8030276

FESTO



Bilgi sayfası

zellik	Deęer
Malzeme, diřli rakor	Nikel kaplı pirin
Tank byklę	10
alıřma basıncı	-0,95 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basıncılı hava [-:::-]
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Dřk paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
evre sıcaklıęı	-20 ... 150 °C
rn aęırlıęı	35,2 g
Pnmatik baęlantı 1	G3/8
Pnmatik baęlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun