

## Çift nipel NPFC-D-2R14-M

Ürün numarası: 8030281

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                         | Değer  |
|---------------------------------|--|
| Dişli vidalı bağlantı malzemesi | Pirinç, nikel kaplı                          |
| Hazne boyutu                    | 10   |
| Çalışma basıncı                 | -0.95 Bar...50 Bar                           |
| İşletim ortamı                  | ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK     | 1 - korozyona düşük maruziyet                |
| LABS uygunluğu                  | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Ortam sıcaklığı                 | -20 °C...150 °C                              |
| Ürün ağırlığı                   | 17.9 Gram                                    |
| Pnömatik bağlantı 1             | R1/4   |
| Pnömatik bağlantı 2             | R1/4   |
| Malzeme hakkında not            | RoHS uyumlu                                  |