


çift nipel NPFC-D-2R38-M

Ürün numarası: 8030284

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme, dişli rakor	Nikel kaplı pirinç
Tank büyüklüğü	10
Çalışma basıncı	-0,95 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	26,27 g
Pnömatik bağlantı 1	R3/8
Pnömatik bağlantı 2	R3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun