


Solenoid bobin

VACF-B-C1-5

Ürün numarası: 8030810

FESTO

C tipi bağlantı, EN 175 301'e uygun, 12 V DC



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	IEC 61010-1
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	12 V DC: 3,4 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Ortam sıcaklığı sınırlaması	-20 - 50 °C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	52,4 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca EN 175301-803'e uygun
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA Çelik
Malzeme, valf bobini	Bakır Çelik Termoplastik
Malzeme, bobin	Bakır