

# Bobin VACF-A-A1-1

Ürün numarası: 8030822

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer                               |
|---|-------------------------------------|
| Montaj konumu                                   | herhangi bir                        |
| Karşılık geldiği norm                           | IEC 61010-1                         |
| Devreye girme süresi                            | 100%                                |
| Yalıtım maddesi sınıfı                          | H                                   |
| Bobin karakteristik değerleri                   | 24 V DC: 2,6 W                      |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları             | +/- 10%                             |
| Ruhsat  | c UL us - Tanınan (OL)              |
| Denizcilik sınıflandırması                      | bkz. sertifika                      |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş                  | DNVGL-TAA000011J                    |
| Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması | -20 - 50 °C                         |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Akışkan sıcaklığı                               | -20 °C...50 °C                      |
| Koruma türü                                     | IP65                                |
| Ortam sıcaklığı                                 | -20 °C...60 °C                      |
| Ürün ağırlığı                                   | 82.6 Gram                           |
| Elektrik bağlantısı                             | A formu<br>EN 175301-803 uyarınca   |
| Montaj türü                                     | tırtıklı somunlu                    |
| Malzeme hakkında not                            | RoHS uyumlu                         |
| Gövde malzemesi                                 | PA<br>Çelik                         |
| Bobin malzemesi                                 | Bakır<br>Çelik<br>Termoplastik      |
| Sargı malzemesi                                 | Bakır                               |