


# Solenoid bobin VACF-A-A1-3W

Ürün numarası: 8030828

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	IEC 61010-1
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	230/240 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3.9 VA, tutma gücü 2.8 VA
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
Kirlilik sınıfı	3
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Sertifika yayınlayan bölüm	DNVGL-TAA000011J
Ortam sıcaklığı sınırlaması	-20 - 50 °C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	79,2 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre EN 175301-803'e uygun
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA Çelik
Malzeme, valf bobini	Bakır Çelik Termoplastik
Malzeme, bobin	Bakır