


Bağlantı kablosu NEBC-D12G4-KS-3-R3G4

Ürün numarası: 8031121
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	157 g
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, M12x1, 4-pin, D-kodlu, ekranlanabilir
Elektriksel bağlantı 2	Düz soket bağlantı, RJ45, 4-pin
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 50 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Ethernet kablo özellikleri	Tip: CAT.5
Kablo uzunluğu	3 m
Kablo özelliği	Basic
Kablo test koşulları	Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir
Min. Kablo bükme radyusu	52 mm
Kablo çapı	6,4 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,2 mm
Kablo yapısı	2x(2x0,14)
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Bağlantı kesidi	0,14 mm ²
Koruma sınıfı	IP20 IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	mavi
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Nikel kaplamalı ve altın yaldızlı