

Alan ışığı SBAL-C6-A-R

Ürün numarası: 8031159
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
Çalışma mesafesi	100 - 300 mm
Aydınlatma tipi	Panel ışığı
Işık tipi	kırmızı LED Temiz
Dalga boyu	620 nm
Elektriksel bağlantı	12-pinli 2x M12 Erkek soket
Tetikleme seviyesi	Seviye 10 V ... UB
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Geriya kalan dalgalanma	10 %
Sürekli çalışmada akım tüketimi	80 mA
Flaşlı çalışmada akım tüketimi	250 mA
Seri bağlanabilen maksimum cihaz sayısı	4
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Sürekli çalışmada ortam sıcaklığı	0 ... 50 °C
Flaşlı çalışmada ortam sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	60 g
Bağlantı şekli	Kırlangıç kuyruğu kanalına sıkıştırılmış Aksesuarlı
Malzeme, muhafaza	ABS-takviyeli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun