


Baęlantı plakası VABS-S1-2S-N12

Ürün numarası: 8032645

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	58 mm
Standarda dayalı	ISO 5599-1
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Mpa işletim basıncı	0 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar
Pilot basıncı MPa	0 ... 1 MPa
Pilot basıncı	0 ... 10 bar
Vakumda kullanılabilir	evet
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (dięer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün aęırlığı	380 g
Baęlantı şekli	M6 vida için geçiş delikli
Yardımcı pilot hava baęlantısı 12/14	1/8 NPT
Pnömatik baęlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 2	1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 3	1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 4	1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 5	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	Alüminyum pres döküm