


# Son plaka VABE-S1-1L-N12

Ürün numarası: 8032663

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Genişlik                                 | 44 mm  |
| Egzost hava fonksiyonu                   | kısma plakası üzerinden                                  |
| Standarda dayalı                         | ISO 5599-1   |
| Mpa işletim basıncı                      | 0 ... 1 MPa  |
| Çalışma basıncı                          | 0 ... 10 bar   |
| Vakumda kullanılabilir                   | evet   |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)        | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 0 - Paslanma yok   |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Depolama sıcaklığı                       | -20 ... 60 °C  |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -10 ... 50 °C  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 50 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 400 g  |
| Bağlantı şekli                           | M6 vida için geçiş delikli                               |
| Pnömatik bağlantı 1                      | 1/2 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 3                      | 1/2 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 5                      | 1/2 NPT  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, son plaka                       | Alüminyum pres döküm                                     |