


Son plaka VABE-S1-1R-G12

Ürün numarası: 8032670

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Genişlik | 44 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısma plakası üzerinden |
| Standarda dayalı | ISO 5599-1 |
| Mpa işletim basıncı | 0 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 0 ... 10 bar |
| Vakumda kullanılabilir | evet |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 50 °C |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 410 g |
| Bağlantı şekli | M6 vida için geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, son plaka | Alüminyum pres döküm |