


Bağlantı Plakası Taban Plakası VMPAL-AP-14-RV

Ürün numarası: 8034557

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Yapı genişliği | 14 mm |
| Genişlik | 14.9 mm |
| Uzunluk | 107.3 mm |
| Izgara ölçüsü | 14.9 mm |
| Entegre işlev | Çek valf |
| Maks. valf yeri sayısı | 1 |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Valf terminal yapısı | Karıştırılabilir valf boyutları |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar |
| Kontrol basıncı | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 Bar...8 Bar |
| Vakum uygunluğu | hayır |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 35 Gram |
| Pnömatik bağlantı 2 | kartuş için 14 mm |
| Pnömatik bağlantı 4 | 14 mm kartuş için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı plakası malzemesi | PA takviyeli |