


Baęlantı plakası VMPAL-AP-20-T35-RV

Ürün numarası: 8034563

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	20 mm
En	21,2 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf dilimi genişlięi	21,2 mm
Farklı basınç alanı ayırımı	Kanal 3 ve 5
Entegre fonksiyon	Çek valf
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Akış yönü	tek yönlü
Valf adası yapısı	Valf büyüklükleri karışık olabilir
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Vakumda kullanılabilir	hayır
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (dięer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	50 g
Pnömatik baęlantı 2	18 mm kartuş için
Pnömatik baęlantı 4	18 mm kartuş için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	PA-kuvvetlendirilmiş