

Plastik hortum PAN-R-22X2-SW

Ürün numarası: 8036207

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	22 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	350 mm
İç çap	18 mm
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 8 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 116 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,131 kg/m
Pnömatik bağlantı	Dış çapı 28 mm geçmeli bağlantı için
Renk	Siyah
Shore sertliği	D 62 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-A