


Besleme pleyti

VABF-S1-1-P1A11-N12

Ürün numarası: 8037656

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	44 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısma plakası üzerinden
Standarta dayalı	ISO 5599-1
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Vakumda kullanılabilir	evet
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	660 g
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 5	1/2 NPT
Malzeme, atık hava plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, besleme pleyti	Alüminyum pres döküm