


# Kılavuz ekseni ELFA-KF-80- -

Ürün numarası: 8037971

FESTO



Temsili örnek



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	50 ... 8.500 mm
Büyükük	80
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	50 m/s <sup>2</sup>
Max. Hız	5 m/s
Anahtarlama zamanı	100 %
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
2. derece atalet momenti bölgesi ly	257,18E+03 mm <sup>4</sup>
2. derece atalet momenti bölgesi lz	913,66E+03 mm <sup>4</sup>
Max. Kuvvet Fy	2.500 N
Max. kuvvet Fz	3.050 N
Maks. boşta yer değiştirme direnci	12 N
Max. tork Mx	36 Nm
Max. tork My	228 Nm
Max. tork Mz	228 Nm
Yağlama aralığı, mesafeye bağlı	1.000 km
Kızak ağırlığı	1.610 g
Ek kızak ağırlığı	1.610 g
0 mm strokda ana ağırlık	3.740 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	49 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapatma bandı	Paslanmaz çelik çubuk
Malzeme, taşıyıcı araba kılavuzu	Paslanmaz çelik
Malzeme, kılavuz rayı	Paslanmaz çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama