



Kılavuz akseni ELFA-KF-120- -

Ürün numarası: 8037972

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	50 mm...8500 mm
Boyut	120
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Maks. ivmelenme	50 m/s ²
Maks. hız	5 m/s
Devreye girme süresi	100%
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
2. derece alan momentleri ly	1264580 000057
2. derece alan momentleri lz	4365790 000057
Maks. kuvvet Fy	5500 N
Maks. kuvvet Fz	6890 N
Maks. yüksüz yer değiştirme direnci	23 N
Maks. moment Mx	104 Nm
Maks. moment My	680 Nm
Maks. moment Mz	680 Nm
Yağlama aralığı güzergaha bağlıdır	1000 Km
Kızak ağırlığı	3600 Gram
İlave kızak ağırlığı	3600 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	8500 Gram
10 mm strok başına ek ağırlık	103 Gram
Montaj türü	aksesuarlarla
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapama bandı malzemesi	paslanmaz çelik şerit
Kızak kılavuzu malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik

Özellik	Değer
Kılavuz rayı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik Corroprotect kaplamalı
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı