


Çek valf VMPA14-RV

Ürün numarası: 8039820

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	pilot uyarılı çek valf fonksiyonu
Tetikleme şekli	pnömatik
Bağlantı şekli	Klips
Standart nominal debi	350 l/min
Mpa işletim basıncı	0,05 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0,5 ... 8 bar
Pilot basıncı MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	0,5 ... 8 bar 7,25 ... 116 psi
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Malzeme, muhafaza	POM
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uyarı tipi, kontrollü çek valf fonksiyonu	pnömatik
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,5 ... 8 bar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Ürün ağırlığı	0,17 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR