


Solenoid bobin

VACC-S18-120-A1-3A

Ürün numarası: 8040584

FESTO

F10 çekirdek sistemi için, bağlantı şeması şekil A, EN 175 301'e göre,
230 V AC/50-60 Hz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	230 V AC: 50/60 Hz, güç: 12 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	530 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre Erkek soket EN 175301-803'e uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	PA Çelik