



# Hava hazırlama kombinasyonu MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP

Ürün numarası: 8042666

FESTO

Maksimum çıkış basıncı 10 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik korumalı kavanoz, manuel su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Güvenli yol verme valfi Açma/Kapatma valfi Manometreli filtre-regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	4 ... 14 bar
Basınç ayar aralığı	4 ... 7 bar
Standart nominal debi	1.600 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1.600 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	PC