


Bağlantı plakası VABS-K1-7B-12-M5-P

Ürün numarası: 8047064

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	1,2 mm
Valf ölçüsü	7 mm
Akışkan bağlantısı	Dişi dış M5
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Bağlantı yönü altta
Akış yönü	çift yönlü
Kullanım havası	Sıvı ortam Gaz ortam
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Akışkanla temas eden malzemelerin dayanıklılığını dikkate alın
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	0,15 Nm
Rakor için max. sıkma torku	0,6 Nm
Ürün ağırlığı	3,3 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Valfin bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	PEEK
Malzeme, dişli burç	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik