


Çek valf VABF-L1-10H-H2

Ürün numarası: 8047364

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf ölçüsü	10 mm
Valf fonksiyonu	pilot uyarılı çek valf fonksiyonu
Mpa işletim basıncı	0,05 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0,5 ... 8 bar
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	0,4 g
Bağlantı şekli	Yivli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun